


# E12583



## Soquete confeccionável

SDOGS060--AFKCR



### Área de aplicação

Característica especial	sem silicone
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de operação [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4; (...40 °C)

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-20...80
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

### Dados mecânicos

Peso [g]	15,1
Materiais	latão niquelado; PA

### Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

# E12583



## Soquete confeccionável

SDOGS060--AFKCR

### conexão elétrica

6 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Conexão: 1 x conector DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



### Conexão

