




Parafuso de segurança

10x One way screw M4x20



Área de aplicação

Aplicação

para aplicações de segurança

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

29

Dimensões

[mm]

M4

Designação da rosca

M4

Materiais

parafuso: aço inoxidável

Máx. torque de aperto

[Nm]

0,8...2

Observações

Unidades por embalagem

10 peça