




Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP



Campo de aplicação

Característica especial	revestimento anti-adesivo
Modelo	com batente fixo

Dados mecânicos

Peso	[g]	32,7
Instrução de instalação		Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)
Dimensões	[mm]	M12 x 1 / L = 28
Designação da rosca		M12 x 1
Diâmetro interno	[mm]	8
Materiais		latão revestimento anti-adesivo; Porcas: latão revestimento anti-adesivo
Máx. torque de aperto	[Nm]	3; (porcas de fixação: 7)

Acessórios

Material incluído	Porcas: 2
-------------------	-----------

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

diagrama e curvas

