


## Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4



### Área de aplicação

Modelo

para tipos IND, INE

### Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

### Dados mecânicos

Peso

[g]

459

Diâmetro do cabeçote do flange

[mm]

36

Cabeçote do flange tipo ISO

F03

Parafuso de arrasto

M4

Materiais

suporte de montagem: plástico; peças de metal: 1.4301 (aço inoxidável / 304)

### Observações

Unidades por embalagem

1 peça