




Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



Área de aplicação

Modelo

para tipos IND, INE

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

592,5

Diâmetro do cabeçote do flange

[mm]

125

Cabeçote do flange tipo ISO

F12

Parafuso de arrasto

M10

Materiais

suporte de montagem: plástico; peças de metal: 1.4301 (aço inoxidável / 304)

Observações

Unidades por embalagem

1 peça