


E12613



Jumper

ASTGH030MSS00,5H03



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 50 AC/DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-25...90
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Peso [g]	30,5
Materiais	invólucro: TPU laranja; porca: latão niquelado
Máx. torque de aperto [Nm]	0,6...1,5

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E12613



Jumper

ASTGH030MSS00,5H03


conexão elétrica



conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica

