


E12642



Cabo de conexão com soquete

ADOGX050MSS0005H05



Campo de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Modelo	cabo de energia, codificação L

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	63 DC
Capacidade de carga total [A]	16

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	1082,5
Dimensões [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiais	PP
Material do invólucro	TPE
Material porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E12642



Cabo de conexão com soquete

ADOGX050MSS0005H05

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY