


Cabo de conexão com soquete

ADOGX050MSS0050H05



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Modelo

cabo de energia, codificação L

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

63 DC

Capacidade de carga total

[A]

16

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

10463

Dimensões

[mm]

49 x 15,6 x 15,6

Materiais

PP

Material do invólucro

TPE

Material porca

latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E12645



Cabo de conexão com soquete

ADOGX050MSS0050H05

conexão elétrica

cabo: 50 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY