




Cabo de conexão com soquete

ADOAX050MSS0005H05



Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Modelo		cabo de energia, codificação L
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	63 DC
Capacidade de carga total	[A]	16
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1111,6
Dimensões	[mm]	39 x 16 x 38,1
Materiais		PP
Material do invólucro		TPE
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E12647



Cabo de conexão com soquete

ADOAX050MSS0005H05

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY