


## Cabo de conexão com soquete

ADOAX050MSS0020H05



## Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Modelo

cabo de energia, codificação L

## Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

63 DC

Capacidade de carga total

[A]

16

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...90

Proteção

IP 67

## Dados mecânicos

Peso

[g]

4143,9

Dimensões

[mm]

39 x 16 x 38,1

Materiais

PP

Material do invólucro

TPE

Material porca

latão, niquelado

## Observações

Unidades por embalagem

1 peça

# E12649



## Cabo de conexão com soquete

ADOAX050MSS0020H05

### conexão elétrica

cabo: 20 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |