


E12651



Jumper

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS



Área de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Modelo	cabo de energia, codificação L	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	64 DC
Capacidade de carga total	[A]	16
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	101,3
Materiais	PP	
Material do invólucro	TPE	
Material porca	latão, niquelado	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

E12651



Jumper

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

conexão elétrica

cabo: 0,25 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica - 2

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

