

E12666



Jumper

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS



Campo de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Modelo		cabo de energia, codificação L
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	64 DC
Capacidade de carga total	[A]	16
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	135,6
Materiais		PP
Material do invólucro		TPE
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça



Jumper

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS

conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica - 2

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

