


E12738



Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M12/NT/FE/END STOP



Área de aplicação

Modelo	com batente fixo
--------	------------------

Dados mecânicos

Peso [g]	32,1
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)
Dimensões [mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Designação da rosca	M16 x 1
Diâmetro interno [mm]	12
Materiais	Aço galvanizado; Porcas: Aço galvanizado
Máx. torque de aperto [Nm]	5; (porcas de fixação: 20)

Acessórios

Material incluído	Porcas: 2
-------------------	-----------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

diagrama e curvas

Montagem

