




Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M12/NT/MS/END STOP



Área de aplicação

Modelo	com batente fixo
--------	------------------

Dados mecânicos

Peso	[g]	36,7
Instrução de instalação		Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)
Dimensões	[mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Designação da rosca		M16 x 1
Diâmetro interno	[mm]	12
Materiais		latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto	[Nm]	5; (porcas de fixação: 20)

Acessórios

Material incluído	Porcas: 2
-------------------	-----------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

diagrama e curvas

