


# E12746



## Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M18/NT/MS/END STOP



### Área de aplicação

Modelo com batente fixo

### Dados mecânicos

Peso [g]	105,6
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)
Dimensões [mm]	M24 x 1,5 / L = 34,5
Designação da rosca	M24 x 1,5
Diâmetro interno [mm]	18
Materiais	latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto [Nm]	5; (porcas de fixação: 40)

### Acessórios

Material incluído Porcas: 2

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

### diagrama e curvas

Montagem

