


Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M30/NT/MS/END STOP



Área de aplicação

Modelo

com batente fixo

Dados mecânicos

Peso

[g]

141,2

Instrução de instalação

Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)

Dimensões

[mm]

M36 x 1,5 / L = 33,5

Designação da rosca

M36 x 1,5

Diâmetro interno

[mm]

30

Materiais

latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco

Máx. torque de aperto

[Nm]

5; (porcas de fixação: 40)

Acessórios

Material incluído

Porcas: 2

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

diagrama e curvas

Montagem

