




Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Área de aplicação

Característica especial	revestimento anti-adesivo
Modelo	com batente fixo

Dados mecânicos

Peso [g]	28,25
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)
Dimensões [mm]	M12 x 1 / L = 28
Designação da rosca	M12 x 1
Diâmetro interno [mm]	8
Materiais	aço galvanizado; revestimento anti-adesivo; porcas de fixação: aço galvanizado; revestimento anti-adesivo
Máx. torque de aperto [Nm]	5; (porcas de fixação: 10)

Acessórios

Material incluído	Porcas: 2
-------------------	-----------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

diagrama e curvas

Montagem

