


E12767



Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5



Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Dados mecânicos		
Peso	[g]	471,7
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	42
Cabeçote do flange tipo ISO		F04
Parafuso de arrasto		M5
Materiais		peças de metal: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça