


E12772



Cabo de conexão com soquete

ADOGB050ZDS0002B05



Campo de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 400 AC/DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	5
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	187,7
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 7,5 x de diâmetro mínimo do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
Notas		
Quantidade	1 peça	

E12772



Cabo de conexão com soquete

AD0GB050ZDS0002B05

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



Conexão

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH