


E12774



Soquete confeccionável

SDOGB050ZDSFKPG



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	9
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	48,808
Material do invólucro		PBT
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

E12774



Soquete confeccionável

SDOGB050ZDSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm; AWG 16

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: PBT; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

