


E12775



Plugável

SSTGB030ZDSFKPG



Campo de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 300 AC/DC

Classe de proteção

II

Capacidade de carga total

[A]

12

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

51,9

Material do invólucro

PBT

Material porca

zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Notas

pino 1 avançado

Quantidade

1 peça

E12775



Plugável

SSTGB030ZDSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm; AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: PBT; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

