


E12778



Prolongador duplo em T

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 400 AC/DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	8
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-30...85
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	102,65
Material porca	zinco moldado sob pressão
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - conector A

Conexão: 7/8"; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



E12778



Prolongador duplo em T

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

conexão elétrica

Conexão

conexão elétrica - soquete B

Conexão: 7/8"; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



conexão elétrica - soquete C

Conexão: 7/8"; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado

