


# E12063



## Cabos de conexão com conector de válvula

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão diodo de roda livre

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g] 44

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

### Displays / elementos de operação

Display em operação 1 x LED, verde

### Acessórios

Material incluído parafuso  
área para marcação

# E12063



## Cabos de conexão com conector de válvula

STGH050MSS0006B03VDAA041--S


### Observações

Unidades por embalagem

1 peça

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### conexão elétrica

cabo: 6 m, PUR / PVC, sem halogênio; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado

