


Cabos de conexão com conector de válvula

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão diodo de roda livre

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 400

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display em operação 1 x LED, verde

Acessórios

Material incluído parafuso
área para marcação



Cabos de conexão com conector de válvula

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica

cabo: 8 m, PUR / PVC, sem halogênio; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado

