




Cabo de conexão Y com conector de válvula

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Artigo descontinuado



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 65

Dados mecânicos

Peso

[g]

350,2

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

# E12068



## Cabo de conexão Y com conector de válvula

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

### Displays / elementos de operação

|         |                       |                  |
|---------|-----------------------|------------------|
| Display | Status de chaveamento | 2 x LED, amarelo |
|---------|-----------------------|------------------|

### Acessórios


|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Material incluído | parafuso           |
|                   | área para marcação |

### Observações


|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|

### conexão elétrica - conector

#### Conexão



Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



# E12068



## Cabo de conexão Y com conector de válvula

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

### conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

