# E12074


## Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0010K05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC546

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Campo de aplicação** | | | |
| Característica especial | | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos | |
| Sem silicone | | sim | |
| **Dados elétricos** | | | |
| Tensão de operação | [V] | < 30 AC / < 36 DC | |
| Classe de proteção | | III | |
| Capacidade de carga total | [A] | 4 | |
| **Condições ambientais** | | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 | |
| Proteção | | IP 67 | |
| **Dados mecânicos** | | | |
| Peso | [g] | 439,4 | |
| Dimensões | [mm] | 15 x 15 x 46,5 | |
| Materiais | | PUR | |
| Material do invólucro | | PUR | |
| Material porca | | latão, niquelado | |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | | sim | |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | | raio de flexão em aplicação flexível | mín. 15 x diâmetro do cabo |
| | | Raio de flexão para instalação fixa | mín. 8 x diâmetro do cabo quando flexionado uma vez |

# E12074

## Cabo de conexão com soquete

**ADOGH050MSS0010K05**


| Notas | |
|---|---|
| Quantidade | 1 peça |

**conexão elétrica**


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )

**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,0...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada




Conexão




| | Cores dos fios : |
|---|---|
| BK = | preto |
| BN = | marrom |
| BU = | azul |
| GY = | cinza |
| WH = | branco |