


E12204



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Campo de aplicação

Característica especial	cabo blindado
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	cabo Patch cruzado; cabo Patch

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção	IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)	

Dados mecânicos

Peso	[g]	698,5
Materiais	PUR / PC	
Material do invólucro	PUR / PC	
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado	

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

conexão elétrica - conector M12


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, blindado; 4 x 0,38 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC; Cabo de conexão blindado: blindado

