


# E12229



## Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0020G04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Proteção	IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g]	1046,6
Dimensões [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

### Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

# E12229



## Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0020G04

### conexão elétrica


cabo: 20 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm, blindado; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



### Conexão



Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul  
WH = branco