


Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0060C05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC591

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	2577,6
Dimensões [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E12236



Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0060C05

conexão elétrica

cabo: 60 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm;
Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
GY = cinza
WH = branco