


Plugável

SSTGH040MSSFKSG



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	44,5
Dimensões [mm]	20 x 20 x 62
Materiais	zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro	zinco moldado sob pressão, niquelado
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Plugável

SSTGH040MSSFKSG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível



Conexão

