


Plugável

SSTGH040MSSFKPG



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacidade de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	24,9
Dimensões [mm]	20 x 20 x 52
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E12266



Plugável

SSTGH040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 2,5...3,5 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

