


E12282



Cabo de conexão com soquete

ADOAA030MSS0002H03



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 89,8

Dimensões [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materiais TPU preto

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E12282



Cabo de conexão com soquete

ADOAA030MSS0002H03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =	Cores dos fios :
BU =	marrom
GN/YE =	azul
	verde/amarelo