


E12289



Plugável

SSTGN040ZDSFKSG



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacidade de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	44,6
Dimensões [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materiais	zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro	zinco moldado sob pressão, niquelado
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E12289



Plugável

SSTGN040ZDSFKSG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm; AWG 18

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível



Conexão

