


E12315



Resistência de terminação para PROFIBUS-DP

Profibus Terminat. Resistor



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Capacidade de carga total [A]	4; (...40 °C)
-------------------------------	---------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	9,9
Dimensões [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E12315



Resistência de terminação para PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6 Nm



Conexão

