


Cabo de conexão com soquete

ADOGI020MSS0010K02



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Capacidade de carga total

[A]

4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Temperatura ambiente
(móvel)

[°C]

-20...50

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

631

Dimensões

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material porca

latão, niquelado

Tolerâncias para dobras e
deslocamentos

sim

E12321



Cabo de conexão com soquete

ADOGI020MSS0010K02

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 7,5 x de diâmetro mínimo do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	no máx. 5,5 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 10 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	Resistência máx. permitida de tração	50 N/mm ² estático 20 N/mm ² Dinâmico

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, violeta, blindado; 2 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6 Nm;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



GN =
RD =

Cores dos fios :
verde
vermelho