


## Distribuidor Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Área de aplicação

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim                                    |

## Dados elétricos

|                                     |     |             |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| Tensão de operação                  | [V] | < 250 AC/DC |
| Capacidade de carga por módulo/slot | [A] | 4           |
| Capacidade de carga total           | [A] | 4           |

## Condições ambientais

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Proteção             |      | IP 67    |

## Dados mecânicos

|                       |     |                  |
|-----------------------|-----|------------------|
| Peso                  | [g] | 29,6             |
| Materiais             |     | PUR              |
| Material do invólucro |     | PUR              |
| Material porca        |     | latão, niquelado |

## Observações


|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Unidades por embalagem |  | 1 peça |
|------------------------|--|--------|

## Distribuidor Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

### conexão elétrica

#### Conexão



### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

Conexão: 1 x M12; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado