


Cabo de conexão com conector

ASTGH040MSS0010C04



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	386,2
Dimensões [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Cabo de conexão com conector

ASTGH040MSS0010C04

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco