


E12334



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0015C04



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,001
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E12334



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0015C04

conexão elétrica


cabo: 15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco