


E12336



Jumper

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S



| Área de aplicação                       |                                                                                                |                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial                 | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |                                                                               |
| Sem silicone                            | sim                                                                                            |                                                                               |
| Dados elétricos                         |                                                                                                |                                                                               |
| Tensão de operação                      | [V]                                                                                            | 10...36 DC                                                                    |
| Classe de proteção                      |                                                                                                | II                                                                            |
| Capacidade de carga total               | [A]                                                                                            | 4                                                                             |
| Condições ambientais                    |                                                                                                |                                                                               |
| Temperatura ambiente                    | [°C]                                                                                           | -25...90                                                                      |
| Proteção                                |                                                                                                | IP 67                                                                         |
| Dados mecânicos                         |                                                                                                |                                                                               |
| Peso                                    | [g]                                                                                            | 179,5                                                                         |
| Materiais                               | invólucro dos soquete: TPU laranja; vedação: FKM                                               |                                                                               |
| Material porca                          | latão, niquelado                                                                               |                                                                               |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim                                                                                            |                                                                               |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | raio de flexão em aplicação flexível                                                           | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                         | velocidade de movimento                                                                        | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                         | ciclos de curvatura                                                                            | > 5 Mio.                                                                      |
|                                         | esforço de torção                                                                              | ± 180 °/m                                                                     |
| Observações                             |                                                                                                |                                                                               |
| Unidades por embalagem                  | 1 peça                                                                                         |                                                                               |



## Jumper

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Contatos: niquelado



### conexão elétrica

cabo: 4 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm<sup>2</sup> (64 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

