


Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0005C04



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
-------------------------	---

Sem silicone	sim
--------------	-----

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 50 AC / < 60 DC
------------------------	-------------------

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Capacidade de carga total [A]	4
-------------------------------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
---------------------------	----------

Aviso sobre a temperatura do ambiente	21 dias: -25...120 °C
---------------------------------------	-----------------------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Peso [g]	271
----------	-----

Dimensões [mm]	28 x 15 x 38
----------------	--------------

Materiais	TPU
-----------	-----

Material do invólucro	TPU
-----------------------	-----

Material porca	zinco moldado sob pressão
----------------	---------------------------

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim
---	-----

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	Raio de flexão	mín. 10 x diâmetro do cabo
---	----------------	----------------------------

**Cabo de conexão com soquete**

ADOAH040MSS0005C04



Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétricacabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada

**Conexão**

BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco