


E12341



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0030C04



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Aviso sobre a temperatura do ambiente		21 dias: ...120
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1479
Dimensões	[mm]	28 x 15 x 38
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		zinco moldado sob pressão
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	Raio de flexão	mín. 10 x diâmetro do cabo

**Cabo de conexão com soquete**

ADOAH040MSS0030C04



Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétricacabo: 30 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada

**Conexão**

BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco