


E12347



Cabo de conexão com conector

ASTGA050MSS0010C04



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro; cabo blindado	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	314
Dimensões	[mm]	38 x 15 x 31
Materiais		invólucro: TPU preto
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Observações	A resistência de terminação barramento CAN (120 Ω) está integrada ao conector M12.	
Unidades por embalagem	1 peça	

E12347



Cabo de conexão com conector


ASTGA050MSS0010C04

conexão elétrica


cabo: 10 m, PVC, violeta, Ø 6,7 mm, blindado; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BU = azul
RD = vermelho
WH = branco
screen = tela