


Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSS0010K05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	444,6
Dimensões [mm]	28 x 15 x 38
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	aço inoxidável

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E12352



Cabo de conexão com soquete


ADOAH050MSS0010K05

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 5,3 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: aço inoxidável; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,0...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco