




Soquete confeccionável

SDOGH040MSSFKSG



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo		cabo de Ethernet, código D
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	46,7
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 58
Materiais		zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, niquelado
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Soquete confeccionável

SDOGH040MSSFKSG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível



Conexão

