


Soquete confeccionável

SDOGF030MSSFKSG



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 30 AC/DC

Saídas

Função elétrica

PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...85

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

8,733

Dimensões

[mm]

12 x 12 x 45

Materiais

PBT; PA

Material do invólucro

PBT / PA

Material porca

latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E12357



Soquete confeccionável


SDOGF030MSSFKSG

conexão elétrica

terminais parafusados: 0,14...0,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PBT / PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

