


E12358



Conector do adaptador

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 anel O



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	9,66
Rosca de instalação		PG 11
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E12358



Conector do adaptador


ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco