


# E12376



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0015H08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.  
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



### Área de aplicação

Característica especial sem halogênio

### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g] 912,5

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

# E12376



## Cabo de conexão com soquete


ADOGH080MSS0015H08

### conexão elétrica

cabo: 15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



### Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Cores dos fios : |
| BK = | preto            |
| BN = | marrom           |
| BU = | azul             |
| GY = | cinza            |
| PK = | rosa             |
| OG = | laranja          |
| VT = | violeta          |
| WH = | branco           |