


E12385



Cabo em metro

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90

Dados mecânicos

Peso [g] 3025

Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²

ciclos de curvatura > 2 Mio.

esforço de torção ± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 100 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)