




Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK/IND/33



Campo de aplicação	
Modelo	para válvula de tampa
Dados mecânicos	
Peso [g]	35
Diâmetro dos cames de comutação [mm]	45
Materiais	came de comutação: PVC; ponteiro: PVC; parafusos: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Arruelas: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Pino rosqueável: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Pino de retenção: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Notas	
Quantidade	1 peça