


Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK/IND/BL/65/8

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E12517

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Modelo

para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dados mecânicos

Peso	[g]	61
Diâmetro dos cames de comutação	[mm]	65
Distância do par de orifícios	[mm]	80
Atuador de válvula da altura da onda	[mm]	30
Quantidade de orientações possíveis		8
Materiais		came de comutação: PA 6 azul; parafusos: 1.4302 (aço inoxidável)

Observações

Unidades por embalagem

1 peça